

Microstrahlanlage PEENMATIC 770S



Grundausrüstung:

- Front-Klapptüre, mit Gasdruck-Zylinder-Unterstützung bis auf Arbeitshöhe öffnend, mit integriertem Sichtfenster, ausgestattet mit Sicherheits- und Verschleissglas, in einem Schnellwechselrahmen
- Seitliche Beschickungstüren, Breite 360 x Höhe 290 mm, links und rechts, mit zweifachem Lamellenvorhang
- Türendschalter
- Manuelle, hydraulische Höhenverstellung (wartungsfrei)
- 2-Fuss-System mit eingebauten Rollen, fahrbar, manuell feststellbar
- Arbeitsrost aus Lochblech, zweiteilig, demontierbar, Lochdurchmesser 5 mm
- Gefütterte Armstulpen und Handschuhe, auswechselbar
- Strahlpistoleinheit, Typ EF 3, mit Hartmetallstrahldüse HSD 5/10, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 8,0 bar, Strahldruck am Manometer ablesbar
- Strahlpistolenwandhalter mit Schwenkarm, Höhe 115 mm, Schwenkbereich 275 mm
- Strahlmitteltrocknungssystem, 50 W, elektronisch stufenlos regelbar, inklusive Abdeckung für Heizelement
- Strahlmittelvorbeschleunigung mit Förderinjektoreinheit, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 4 bar, Förderdruck am Manometer ablesbar
- Automatische, selektive Feinkorntrennungseinheit, Typ SHOT SEPARATOR
- Eingebaute Hochoberflächen-Microfilter-Einheit mit einer Filterpatrone, Fläche 1,0 m². Automatische, elektro-pneumatische Filterabreinigung
- Staubsammeleimer aus Stahl
- Ventilator zur Hochoberflächen-Microfilter-Einheit, elektronisch stufenlos regelbar
- Ausblaspistole
- Fusschalter mit Impulskontakt
- Druckluftanschluss, 1/4" G, anlageseitig, inklusive Öl- und Wasserabscheider
- Bedienungstableau mit allen erforderlichen Schaltern und Kontrollelementen
- Schlüsselschalter, Ein / Aus, mit 2 Schlüsseln
- Beleuchtung, 2 x 18 W

Zubehör:

(auf Wunsch)

- Drehtisch-Einheit aus Aluminium, Ø 350 mm, manuell drehbar, für Stückgewichte bis maximal 50 kg
- Ausrüstung der seitlichen Beschickungstüren, links und rechts, mit Zuführboxen und integrierten Gummidurchführungen, für das Strahlen von Extruderschnecken
- Betriebsstundenzähler

Verkauf / Entwicklung



iepc o ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepc o.ch

Produktion

iepc o ag
Steilacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepc o.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen

Microstrahlanlage PEENMATIC 770S



Legende:

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Hauptschalter | 5 | Druckregler zum Förderinjektor |
| 2 | Steuersicherung | 6 | Manometer zum Förderinjektor |
| 3 | Potentiometer zum Ventilator | 7 | Druckregler zur Strahlpistole |
| 4 | Potentiometer zum Strahlmitteltrocknungssystem | 8 | Manometer zur Strahlpistole |

Nutzraum:

Breite 740 x Tiefe 520 x Höhe 500 mm.
Optimal für die Oberflächenbearbeitung von Werkstücken mit den Abmessungen von Breite 500 x Tiefe 400 x Höhe 250 mm

Betriebsspannung:

230 V + PE / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

150 W

Steuersicherung:

4 AT

Druckluftanschluss:

Zuleitung 1/2" G
Anschluss Anlage 1/4" G
Druck 0 - 10 bar

Schallwert:

58 dB(A) ohne Strahlen
65 dB(A) mit Strahlen bei 3 bar

Gewicht:

205 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepc o ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepc o.ch

Produktion

iepc o ag
Steinacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepc o.ch